



# 分析单元 SMH-AE1-NS3-M12

产品代号: 175709  
将被停止供应的产品

FESTO

仅与 SMH-S1-HG 型霍尔传感器一起使用。  
将停止供货的产品，  
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
授权	C-Tick
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE
环境温度	5 ... 60 °C
开关输出	NPN
工作电压范围 DC	24 V
安装类型	带通孔
装配位置	任意
外壳的材料信息	锻造铝合金
预备状态显示	绿色LED
工作状态显示	黄色LED
防护等级	IP53