


圆形气缸

DSAG-25- -PPV-A-S2-CT


产品代号: 176409

FESTO

端盖带有螺纹突起, 带双出活塞杆
 该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购
 将淘汰的产品, 供货至 2010.



典型表现



技术参数

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直径	25 mm
活塞杆螺纹	M10x1,25
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	17 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	247.4 N
6 bar时的理论作用力, 进程	294.5 N
0 mm行程时的移动质量	141 g
每10 mm 行程所增加的重量	11.1 g
0 mm行程时的基本重量	212 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	6.2 g
气动连接	M26x1,5
材料备注	不含有黄铜和PTFE
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀