

圆形气缸 DGS-40- -S2


产品代号: 2807
将被停止供应的产品

无端位缓冲

将停止供货的产品，

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



典型表现

技术参数

特性	值
行程	1 ... 2,000 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	无缓冲
位置检测	无
派生型	双端活塞杆
工作压力	0.6 ... 10 bar
工作模式	双作用
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力，回复行程	633 N
6 bar时的理论作用力，进程	633 N
气动连接	G1/4