

# 标准气缸

## DSNU-5/16"- -P-A-S2


产品代号: 34258

FESTO

符合 DIN ISO 6432 标准, 带非接触式感测. 多种安装方式, 带或不带安装附件. 终端带可调缓冲装置. 终端带弹性缓冲环.

用行程开关进行位置感测行程必须在10 mm 以上

该产品只可从Festo USA订购



### 典型表现



## 技术参数

特性	值
行程	10 ... 100 mm
活塞直径	5/16"
基于标准	ISO 6432
缓冲	(P)两端带弹性缓冲环或缓冲板
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	22.6 N
6 bar时的理论作用力, 进程	22.6 N
气动连接	M12x1,25
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀