

快速连接插头 KSS6-CK-13


产品代号: 531699
将被停止供应的产品

FESTO

用于自封闭式安全接头，符合ISO 4414标准

将停止供货的产品，

供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
额定尺寸	7.85 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 12 bar
标准额定流量	1,697 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	BIA TÜV
产品重量	50 g
气动连接, 气口 1	CK-13
材料备注	符合 RoHS