

消声器

U-M5-50

产品代号: 534221

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
容器尺寸	50
工作压力	0 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
声压等级	70 dB(A)
环境温度	-10 ... 70 °C
气动连接	M5
液压缓冲器的材料信息	青铜
凸缘螺丝的材料信息	黄铜