


电磁线圈 VACN-N-R4-1

订货号: 8104527

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 驱动方式 | 电控 |
| 安装位置 | 可选 |
| 符合标准 | DESINA |
| 信号状态显示器 | LED |
| 持续通电率 | 100% |
| 绝缘材料等级 | F |
| 漆包线的绝缘材料等级 | H |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 2.7 W |
| 污染等级 | 3 |
| 允许的电压波动 | +/- 10 % |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -20 °C...60 °C |
| 产品重量 | 100 g |
| 电气接口 1, 连接类型 | 插头 |
| 电气接口 1, 连接系统 | M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准 |
| 电气接口 1, 接口/线芯数 | 4 |
| 电气接口 1, 安装类型 | 螺丝锁 |
| 安装方式 | 通过滚花螺母 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 聚合物 |
| 电磁线圈材料 | 热固性塑料 铜 钢 |
| 线圈材料 | 铜 |