

# 电磁线圈 VACS-C-R3-1L

订货号: 8135907

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 驱动方式                | 电控                                |
| 安装位置                | 可选                                |
| 符合标准                | IEC 61010-1<br>ISO 20401          |
| 信号状态显示器             | LED                               |
| 持续通电率               | 100%                              |
| 绝缘材料等级              | H                                 |
| 漆包线的绝缘材料等级          | H                                 |
| 线圈的特性参数             | 24 V DC : 2.8 W                   |
| 允许的电压波动             | +/- 10 %                          |
| 认证                  | c UL us - 认证 (OL)                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 介质温度                | -20 °C...50 °C                    |
| 防护等级                | IP65                              |
| 环境温度                | -20 °C...50 °C                    |
| 产品重量                | 33 g                              |
| 电气接口 1, 连接类型        | 插头                                |
| 电气接口 1, 连接系统        | M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准 |
| 电气接口 1, 接口/线芯数      | 2                                 |
| 电气接口 1, 安装类型        | 螺丝锁                               |
| 安装方式                | 通过滚花螺母                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                           |
| 外壳材料                | PA<br>钢                           |
| 电磁线圈材料              | 铜<br>钢<br>热塑性                     |
| 线圈材料                | 铜                                 |