

电磁线圈 VACF-B-R8-1L

订货号: 8150874

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 驱动方式 | 电控 |
| 安装位置 | 可选 |
| 符合标准 | IEC 61010-1 ISO 20401 |
| 信号状态显示器 | LED |
| 持续通电率 | 100% |
| 绝缘材料等级 | H |
| 漆包线的绝缘材料等级 | H |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 3.4 W |
| 允许的电压波动 | +/- 10 % |
| 认证 | c UL us - 认证 (OL) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -20 °C...50 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -20 °C...50 °C |
| 产品重量 | 48.5 g |
| 电气接口 1, 连接类型 | 插头 |
| 电气接口 1, 连接系统 | M8x1, A·编码, 符合·EN·61076-2-104·标准 |
| 电气接口 1, 接口/线芯数 | 3 |
| 电气接口 1, 安装类型 | 螺丝锁 |
| 安装方式 | 通过滚花螺母 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | PA 钢 |
| 电磁线圈材料 | 铜 钢 热塑性 |
| 线圈材料 | 铜 |