

安装支架 DHAS-MA-B24-80

订货号: 8154200

FESTO



数据表

特性	值
规格	80
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	10 °C...50 °C
产品重量	60 g
材料说明	RoHS 合规
连接件支架材料	高合金不锈钢