

电源

CACN-H-1-PE-EX2

订货号: 8155227

FESTO



数据表

特性	值
尺寸 (宽x长x高)	28 mm x 80 mm x 120 mm
安装位置	位于 H 型导轨上: 水平/任何方向
短路电流额定值	是
反极性保护	是
状态显示	LED (状态)
工作电压范围 DC	18 V...32 V
标称输出电压, 直流	54 V
标称输出电流	2 A
电流消耗	24 VDC 时 2.0 A
电源, 连接系统	插座排, 3 针
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
欧盟境外防爆认证	I 类, 2 区 (US)
证书签发机构	UL E239998
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
防爆	I 类, 2 区 (US)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-30 °C...80 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 无冷凝
防护等级	IP20
防护等级说明	符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...55 °C
产品重量	350 g
现场总线接口, 连接系统	衬套
安装方式	通过 H 型导轨
材料说明	RoHS 合规