


# 分配器

## NEDU-L1R2-R3L1G12M22-5L1-1L2-P-N-R3U1G12

订货号: 8155230

FESTO



### 数据表

特性	值
符合标准	IEC 60603-7-3
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
证书签发机构	UL E239998
电缆标识	不带标签支架
产品重量	520 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	电路板插头连接器 RJ45
电气接口 1, 接口/线芯数	12
电气接口 1, 使用的接口/线芯	12
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	直角式
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	RJ45
电气接口 2, 接口/线芯数	8
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	8
电气接口 2, 安装类型	卡入锁定
电气接口 3, 功能	控制器端
电气接口 3, 设计	矩形
电气接口 3, 连接类型	插座
电气接口 3, 电缆出口	直列式
电气接口 3, 连接系统	USB 2.0 B 型
电气接口 3, 接口/线芯数	4
电气接口 3, 使用的接口/线芯数	4
工作电压范围 DC	0 V...60 V
40°C 时的额定电流	1 A

特性	值
护罩	是
传输特征	符合 5 类, EN 50173, D 级 根据 5 类, ISO/IEC 11801, D 级
电缆长度 1	5 m
电缆长度 2	1 m
电缆特征	用于静态应用
弯曲半径, 固定电缆	30 mm
电缆直径 1	5.6 mm
电缆直径 1 公差	± 0.2 mm
电缆直径 2	4.5 mm
电缆直径 2 的公差	± 0.2 mm
防护等级	IP20 IP66 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-20 °C...55 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 无冷凝
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力 (安装时)
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	黑色
外壳材料	PC
外壳颜色	透明
螺丝紧固锁的材料	高合金不锈钢
密封件材料	TPE-V
电触头材料	黄铜, 镀镍和镀金
绝缘护套材料	PVC