

一次性滴定管 DHAP-300-TA1FS-P960R

订货号: 8160286

FESTO



数据表

特性	值
体积	300 µl
包规格	960
结构特点	Festo 提供的用于 20 至 1000 µl 一次性吸管的移液吸管支架
包装类型	机架
过滤器	是
生物负载	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl 不含 BSE/TSE DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ 酶活力单位/µl 内毒素: ≤ 0.001 EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ 酶活力单位/µl
无菌	SAL 1E-6, 预消毒
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	5 °C...40 °C
注意储存温度	短期包装运输 -25 至 55 °C
相对空气湿度	10 - 90% 无冷凝
环境条件	大气压力 80 ... 106 kPa
环境温度	5 °C...40 °C
材料说明	RoHS 合规
移液吸管材料	PP