


底座组件 DADP-SP-G9-10-R

订货号: 8173533

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	6 级，符合 ISO 14644-1
环境温度	-10 °C...60 °C
最大停止力	100 N
最大紧固扭矩	0.8 Nm
紧固扭矩公差	± 15 %
产品重量	52 g
安装方式	通过螺纹直接安装
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	高合金钢
密封件材料	NBR
板材料	阳极氧化精制铝合金
螺钉材料	钢