


分支模块 MS4-FRM-1/4-A8-F1A

订货号: 8183570

FESTO



数据表

特性	值
使用说明	异物可能会附着在产品上或在安装过程中形成。根据不同的应用，可能需要用干净的压缩空气吹扫产品，在安装后进行清洁，并用管道排风进行操作。
安装位置	可选
结构特点	分支模块
工作压力	0 bar...14 bar
在主气流方向 1->2 上的标准标称流量	4600 l/min
标准标称流量，出口向上	1500 l/min
标准标称流量，出口向下	1500 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	165 g
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
气接口，气口 4	G1/4
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝