

压电阀 VEMP-XA-4-B-T32C-F-D31-2

订货号: 8184034

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	16 mm
阀功能	三通比例压力阀, 常闭
结构特点	板式阀
密封原理	软密封
驱动方式	电控
排气功能	不带节流选项
适用于真空	是
流向	不可逆
防护等级	IP65
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	3 级, 符合 ISO 14644-1
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA66-GF30 TPE-U(PU)
密封件材料	NBR
产品重量	85.5 g
公称通径	4 mm
工作压力	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi
标称工作电压 DC	24 V
储存温度	-20 °C...70 °C
介质温度	5 °C...50 °C
环境温度	5 °C...50 °C
相对空气湿度	5 - 90% 无冷凝
气接口, 气口 2	法兰
气接口, 气口 4	法兰
气接口, 气口 1	法兰
气接口, 气口 3	法兰
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6

特性	值
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27