

# 联轴器

## EAMD-56-56-32-23X27-U

订货号: 8196718

FESTO



### 数据表

特性	值
安装直径 1	32 mm
安装直径 2	23 mm
规格	56
标称长度	56 mm...56 mm
安装位置	可选
最大转速	5500 1/min...5500 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...-25 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...-25 °C
惯性动量	172 kgmm <sup>2</sup>
可传递的扭矩	73 Nm
产品重量	435 g...435 g
材料说明	RoHS 合规