

轴向安装组件 EAMM-A-L38-87A-G2

订货号: 8197447

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------------|
| 标称长度 | 33 mm...33 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大转速 | 8000 1/min...8000 1/min |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -25 °C...-25 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95% |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 °C...-10 °C |
| 惯性动量 | 3.2 kgmm ² |
| 可传递的扭矩 | 4.4 Nm |
| 产品重量 | 390 g...390 g |
| 接口代码, 驱动器 | L38 |
| 接口代码, 电机输入 | 87A |
| 材料说明 | RoHS 合规 |