

轴向安装组件 EAMM-A-L62-80G-G2

订货号: 8197456

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	62.5 mm
安装位置	可选
最大转速	5500 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	151 kgmm ²
可传递的扭矩	47 Nm
产品重量	1554 g
接口代码, 驱动器	L62
接口代码, 电机输入	80G
材料说明	RoHS 合规