


# 轴向安装组件 EAMM-A-N38-60G-G2

订货号: 8197462

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                       |
|---------------------|-------------------------|
| 标称长度                | 41 mm...41 mm           |
| 安装位置                | 可选                      |
| 最大转速                | 8000 1/min...8000 1/min |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 储存温度                | -25 °C...-25 °C         |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%                 |
| 防护等级                | IP40                    |
| 环境温度                | -10 °C...-10 °C         |
| 惯性动量                | 14.5 kgmm <sup>2</sup>  |
| 可传递的扭矩              | 16 Nm                   |
| 产品重量                | 375 g...375 g           |
| 接口代码, 驱动器           | N38                     |
| 接口代码, 电机输入          | 60G                     |
| 材料说明                | RoHS 合规                 |