


轴向安装组件 EAMM-A-S62-100A-G3

订货号: 8197486

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	80 mm...80 mm
安装位置	可选
最大转速	6000 1/min...6000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...-25 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...-10 °C
惯性动量	34.8 kgmm ²
可传递的扭矩	21 Nm
产品重量	1250 g...1250 g
接口代码, 驱动器	S62
接口代码, 电机输入	100A
材料说明	RoHS 合规