

# 活塞驱动器 DFPK-75-20-S-T32-V4

订货号: 8198978

FESTO



## 数据表

特性	值
阀驱动器规格	75
行程	20 mm
安装位置	可选
位置检测	通过机械式指示器
控制功能	通过弹簧力开启, 常开
工作压力	0.5 Mpa...1 Mpa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-10 °C...60 °C
防护等级	IP65 IP67
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	2539 g
气动接口	内螺纹 G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸不锈钢
密封件材料	FPM
外壳材料	压铸不锈钢
外壳物料编号	1.4408
活塞杆材料	高合金不锈钢