

端盖组件  
VAVC-F12-SCC-20-P

订货号: 8201222

FESTO



数据表

特性	值
公称通径 DN	20
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
中等	水蒸气 矿物油基液压油 惰性气体 矿物油 水 过滤的压缩空气, 过滤等级 200 µm 中性流体
介质说明	气态介质只能通过阀座流入。
介质温度	100 °C...230 °C
环境温度	0 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
安装位置	可选
产品重量	363 g
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	高合金不锈钢
丝杆密封件材料	PTFE
阀座密封件材料	聚醚醚酮