

塑料气管
PUN-H-1/2-TRT-150-CB

订货号: 8203982

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 输出直径, 英寸 | 1/2 |
| 流量相关弯曲半径 | 0.204 Feet |
| 最小弯曲半径 | 0.075 Feet |
| 使用说明 | TPE-U 基于以太网 |
| 气管特征 | 适用于拖链 |
| 取决于温度的工作压力 | -14.4 psi...145 psi |
| 工作压力说明 | 水: 与温度相关的工作压力, 参见图表, 0 - 60°C 时最高 0.3 MPa |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰) |
| 材料的防火测试 | UL94 HB |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 适用于锂离子电池生产 | 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中的镍 |
| 洁净室等级 | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估 |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -31 °F...145 °F |
| 产品重量 (取决于长度) | 9.46 oz/ft |
| 气动接口 | 用于快插接头外径 1/2" |
| 颜色 | 透明红 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气管材料 | TPE-U(PU) |