

导向单元 FEN-25-200-KF

订货号: 8204039

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 规格 | 25 |
| 行程 | 200 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 导轨 | 循环滚珠轴承导轨 |
| 结构特点 | 导轨 |
| 防爆 | 必须遵守证书中的信息! |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...80 °C |
| 最大力 F_y | 520 N |
| 最大力 F_y , 静态 | 830 N |
| 最大力 F_z | 520 N |
| 最大力 F_z , 静态 | 830 N |
| 最大力矩 M_x | 15 Nm |
| 最大扭矩 M_x , 静态 | 24 Nm |
| 最大力矩 M_y | 20 Nm |
| 最大扭矩 M_y , 静态 | 31 Nm |
| 最大力矩 M_z | 20 Nm |
| 最大扭矩 M_z , 静态 | 31 Nm |
| 位移力 | 15 N |
| 移动质量 | 509 g |
| 产品重量 | 1053 g |
| 安装方式 | 通过内螺纹安装 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 导向部件材料 | 回火钢 |
| 外壳材料 | 阳极氧化精制铝合金 |
| 联接板材料 | 阳极氧化精制铝合金 |