


**增压缸**  
**PBPA-63-D-A**  
订货号: 8210532

FESTO



**数据表**

特性	值
活塞直径	63 mm
安装位置	可选
结构特点	双活塞式增压阀
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/8 准备
输出压力 2	0.4 Mpa...2 Mpa 4 bar...20 bar 58 psi...290 psi
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
入口压力 1	2 bar...10 bar
气源压力 1 MPa	0.2 Mpa...1 Mpa
气源压力 1 psi	29 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	3050 g
安装方式	通过内螺纹安装
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	G3/8
气接口, 气口 3	G1/4
材料说明	RoHS 合规