


平行组件

EAMM-U-86-C50-10-108C-102-S5

订货号: 8216600

FESTO



数据表

特性	值
规格	86
安装位置	可选
齿轮比	1:1
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 100%
防护等级	IP69K
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	174 kgmm ²
可传递的扭矩	9.5 Nm
产品重量	3390 g
接口代码, 驱动器	C50-10
接口代码, 电机输入	108C
材料说明	RoHS 合规