


平行组件 EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

订货号: 8216603

FESTO



数据表

特性	值
规格	145
安装位置	可选
齿轮比	1:1
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 100%
防护等级	IP69K
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	2221 kgmm ²
可传递的扭矩	50 Nm
产品重量	10600 g
接口代码, 驱动器	C68-16
接口代码, 电机输入	138C
材料说明	RoHS 合规