

圆形气缸

DPRA-N-3/4"-0.5-NGP4-N

订货号: 8217823

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 行程 | 0.5 in |
| 活塞直径 | 3/4" |
| 活塞杆螺纹 | 1/4-28 UNF-2A |
| 缓冲 | 无缓冲 |
| 安装位置 | 可选 |
| 活塞杆端部 | 外螺纹 |
| 结构特点 | 缸径 活塞杆 缸筒 |
| 位置检测 | 无 |
| 扭矩/导向保护 | 圆形活塞杆 |
| 工作压力 | 9.99 psi...150 psi |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 环境温度 | -40 °F...300 °F |
| 产品重量 | 0.29 lb |
| 气动接口 | 1/8 NPT |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 密封件材料 | NBR |
| 活塞杆材料 | 高合金不锈钢 |
| 缸筒材料 | 高合金不锈钢 |