

轴向安装组件 EAMM-A-C68-16-114CC-S5

订货号: 8230191

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	78.2 mm
安装位置	可选
齿轮比	1:1
最大转速	6500 rpm
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 100%
防护等级	IP69K
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	34.8 kgmm ²
可传递的扭矩	21 Nm
产品重量	2160 g
接口代码, 驱动器	C68-16
接口代码, 电机输入	114CC
材料说明	RoHS 合规