


插頭 NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN

訂貨編號: 5195381

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	IEC 61754-24
協定	乙太網路 PROFINET FOC
附加功能	符合 AIDA 要求
連接頻率	100
電纜出口	直列式
產品重量	84 g
可選介面 1, 介面類型	插頭
光學介面 1, 設計	矩形
可選介面 1, 連接技術	SC-RJ, 符合 IEC 61754-24
可選介面 1, 針/芯數	2
光學介面 1, 佔用的針/芯	2
光學介面 1, 插頭型式	00995772
光學介面 1, 安裝類型	推挽式, 具互鎖機制, 防止意外拉動
可選介面 1, 夾緊箍直徑	2.5 mm
	Lock nut
緊固扭矩	0.42 Nm
線徑	0.98 mm...1 mm
芯類型	聚合物纖維
波長	650 nm
防火測試	UL94 V-0
電纜直徑	5.5 mm...10 mm
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...70 °C
儲存溫度	-40 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	壓鑄鋅, 鍍銀
外殼顏色	銀色

特性	值
密封件材質	NBR TPE
夾緊箍材料	銅合金