



接近式傳感器

SMT-8F-PS-24V-K0,3-M8D

產品代號: 525899

FESTO

電驅動，無接觸式，PNP，用於帶 8 mm 傳感器槽的驅動單元，頂端安裝，帶 M8 插頭。



技術參數

特性	值
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
最大輸出電流	100 mA
電纜長度	0.3 m
電連接	3針 帶插頭電纜 M8x1
設計	用於T-槽
短路強度	是
測量原則	磁阻
極性容錯保護	對於所有的電接口
工作狀態顯示	黃色 LED
關閉時間	<= 11 ms
開啟時間	<= 0.2 ms
最大接點容量 DC	3 W
剩餘電流	<= 0.1 mA
電壓降	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätsklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
授權	c UL us - Listed (OL)
產品重量	10 g
切換值的重復能力	+/- 0,1 mm
安裝類型	夾在 T-槽中
材料備注	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料信息	PA
電纜護套的材料信息	PUR