


電磁閥

VSCS-B-M32C-MD-WB-F8

訂貨編號: 8028540

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------------------------|---|
| 閥功能 | 三口二位，常閉，單穩態 |
| 驅動方式 | 電控 |
| 寬度 | 30 mm |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 34 l/min |
| 工作口 | 底座規格 30 mm，符合 ISO 15218 標準 |
| 工作壓力 | 0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi |
| 結構特點 | 板閥 |
| 復位類型 | 彈簧復位 |
| 防護等級 | IP65 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 符合標準 | ISO 15218 |
| 手動裝置 | 鎖定式 按鈕式 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 流向 | 不可逆 |
| 搭接 | 重疊 |
| 強制動態說明 | 切換頻率最低每週 1 次 |
| 最大開關頻率 | 5 Hz |
| 關閉時間 | 8 ms |
| 打開時間 | 8 ms |
| 持續通電率 | 100% |
| 0 訊號的最大正向測試脈衝 | 3 ms |
| 訊號為 1 的最大反向測試脈衝 | 3.4 ms |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作） |
| 抗振性 | 運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 |
| 耐衝擊性 | 衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |

| 特性 | 值 |
|-------|----------------|
| 介質溫度 | -10 °C...50 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...50 °C |
| 安裝方式 | CNOMO |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |