


電磁線圈 VACN-N-R3-1

訂貨編號: 8104526

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
符合標準	ISO 20401
訊號狀態顯示器	LED
持續通電率	100%
絕緣材料等級	F
漆包線的絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 2.7 W
污染等級	3
允許的電壓波動	+/- 10 %
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	100 g
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	2
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲鎖
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	聚合物
電磁線圈材料	熱固性塑膠 銅 鋼
線圈材料	銅