


# 制動電阻 CACR-KL2-21-W3600

訂貨編號: 8140961

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	600
安裝位置	自由對流 垂直
380 V 時制動電阻的脈衝能量	21600 Ws
780 V 時制動電阻的脈衝能量	21600 Ws
35% 工作週期和 20°C 時的性能	3600 W
回生電阻額定值	1440 W
380 V 時的額定功率制動電阻	1440 W
780 V 時的額定功率制動電阻	1440 W
電阻值	21 Ohm
認證	c CSA us (OL) c UL us - 認證 (OL)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	8000 g
安裝方式	是否要: 具通孔 具有附件
材料說明	RoHS 合規