


# 蓋板 VABB-P19-16-T

訂貨編號: 8154656

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	16
網格尺寸	16 mm
密封原理	軟密封
工作壓力	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
適用於真空	是
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
介質溫度	5 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	5 °C...50 °C
標稱扭矩	0.75 Nm
產品重量	14.9 g
電氣介面	插入
安裝方式	透過通孔和螺絲
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	EPDM
外殼材質	PA66-GF30