

一次性滴定管 DHAP-20-TA1-P960S

訂貨編號: 8160282

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 體積 | 20 µl |
| 套組規格 | 960 |
| 結構特點 | Festo 提供的用於 20 至 1000 µl 一次性吸管的移液吸管支架 |
| 包裝類型 | 堆疊 |
| 生物負載 | ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl 不含 BSE/TSE DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz 單位/µl 內毒素: ≤ 0.001 EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz 單位/µl |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - 極高的耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度 | 5 °C...40 °C |
| 注意儲存溫度 | 短期包裝運輸 -25 至 55 °C |
| 相對空氣濕度 | 10 - 90% 無冷凝 |
| 環境條件 | 大氣壓力 80 ... 106 kPa |
| 環境溫度 | 5 °C...40 °C |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 移液吸管材料 | PP |