

一次性滴定管 DHAP-300-TA1-P960S

訂貨編號: 8160283

FESTO



資料表

特性	值
體積	300 µl
套組規格	960
結構特點	Festo 提供的用於 20 至 1000 µl 一次性吸管的移液吸管支架
包裝類型	堆疊
生物負載	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl 不含 BSE/TSE DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz 單位/µl 內毒素: ≤ 0.001 EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz 單位/µl
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	5 °C...40 °C
注意儲存溫度	短期包裝運輸 -25 至 55 °C
相對空氣濕度	10 - 90% 無冷凝
環境條件	大氣壓力 80 ... 106 kPa
環境溫度	5 °C...40 °C
材料說明	RoHS 合規
移液吸管材料	PP