

底座組件 DADP-SP-G9-10-R

訂貨編號: 8173533

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	10
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大停止力	100 N
最大緊固扭矩	0.8 Nm
緊固扭矩公差	± 15 %
產品重量	52 g
安裝方式	透過螺紋直接安裝
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	高合金鋼
密封件材質	NBR
板材料	陽極氧化精製鋁合金
螺絲材料	鋼