

壓電閥 VEPV-XA-4-B-T32C-F-D22-2

訂貨編號: 8184037

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	16 mm
閥功能	三通比例壓力閥，常閉
結構特點	板閥
密封原理	軟密封
驅動方式	電控
排氣功能	不具節流選項
適用於真空	是
流向	不可逆
防護等級	IP65
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	3 級，符合 ISO 14644-1
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA66-GF30 TPE-U(PU)
密封件材質	NBR
產品重量	85.5 g
公稱通徑	4 mm
工作壓力	0.2 MPa 2 bar 29 psi
標稱操作電壓 DC	24 V
儲存溫度	-20 °C...70 °C
介質溫度	5 °C...50 °C
環境溫度	5 °C...50 °C
相對空氣濕度	5 - 90% 無冷凝
氣動介面，氣口 2	法蘭
氣動介面，氣口 4	法蘭
氣動介面，氣口 1	法蘭
氣動介面，氣口 3	法蘭
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6

特性	值
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27