

濾芯 NPQX-D-PC10-T14-P10

訂貨編號: 8184510

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	4.5 mm
氣管插入深度	11.93 mm
旋入螺釘上的密封件類型	無密封件
安裝位置	水平
設計	直列式設計
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2.15 g
安裝方式	透過保持夾
氣動介面, 氣口 1	壓簧 10 mm
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 1/4"
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺