


# 連接板 VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

訂貨編號: 8189576

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	180 240 300 360 480 700 720 900
安裝位置	可選
結構特點	旋轉驅動器的轉接件
閥介面符合標準	VDI/VDE 3845-1
工作壓力	0 Mpa...0.9 Mpa 0 bar...9 bar
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-40 °C...80 °C
環境溫度	-40 °C...80 °C
產品重量	2530 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	底座設計, 通風
氣動介面, 氣口 1	G1/2
氣動介面, 氣口 2	G1/4
氣動介面, 氣口 3	G1/2
氣動介面, 氣口 4	G1/4
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	順滑陽極氧化精製鋁合金 (20 µm)
密封件材質	EPDM NBR

特性	值
外殼材質	順滑陽極氧化精製鋁合金 (20 µm)
螺絲材料	高合金不鏽鋼