

聯軸器

EAMD-67-65-40-32X32-U

訂貨編號: 8196714

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	40 mm
安裝直徑 2	32 mm
尺寸	67
標稱長度	65 mm...65 mm
安裝位置	可選
最大轉速	4500 1/min...4500 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...-25 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...-25 °C
慣性動量	430 kgmm ²
可傳遞的扭矩	200 Nm
產品重量	787 g...787 g
材料說明	RoHS 合規