

## 聯軸器

### EAMD-67-65-25-32X32-U

訂貨編號: 8196715

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                       |
|---------------------|-------------------------|
| 安裝直徑 1              | 25 mm                   |
| 安裝直徑 2              | 32 mm                   |
| 尺寸                  | 67                      |
| 標稱長度                | 65 mm...65 mm           |
| 安裝位置                | 可選                      |
| 最大轉速                | 4500 1/min...4500 1/min |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 儲存溫度                | -25 °C...-25 °C         |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%                 |
| 環境溫度                | -25 °C...-25 °C         |
| 慣性動量                | 430 kgmm <sup>2</sup>   |
| 可傳遞的扭矩              | 115 Nm                  |
| 產品重量                | 844 g...844 g           |
| 材料說明                | RoHS 合規                 |