


軸向組件 EAMM-A-S48-80P

訂貨編號: 8197480

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	72 mm...72 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min...6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...-25 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...-10 °C
慣性動量	34.8 kgmm ²
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	590 g...590 g
介面代碼, 驅動器	S48
介面代碼, 馬達輸入	80P 80PA 80RA
材料說明	RoHS 合規