

活塞驅動裝置

DFPK-46-17-T32-V4

訂貨編號: 8198975

FESTO



資料表

特性	值
閥驅動器規格	46
行程	17 mm
安裝位置	可選
位置偵測	透過機械式指示器
控制功能	通過彈簧力關閉, 常閉
工作壓力	0.5 Mpa...1 Mpa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...60 °C
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	1298 g
氣動介面	內螺紋 G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	壓鑄不鏽鋼
密封件材質	FPM
外殼材質	壓鑄不鏽鋼
外殼物料編號	1.4408
活塞桿材質	高合金不鏽鋼