


軸向組件 EAMM-A-D60-80G-S1-G2

訂貨編號: 8199481

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	78.4 mm...78.4 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min...6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...-25 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...-10 °C
慣性動量	34.8 kgmm ²
可傳遞的扭矩	21 Nm
產品重量	1500 g...1500 g
介面代碼, 驅動器	D60
介面代碼, 馬達輸入	80G
材料說明	RoHS 合規