

蓋子套件 VAVC-F12-SCC-20-P

訂貨編號: 8201222

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑 DN	20
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
中等	水蒸氣 礦物油基液壓油 惰性氣體 礦物油 水 過濾的壓縮空氣, 過濾等級 200 µm 中性流體
介質說明	氣態介質只能透過閥座流入。
介質溫度	100 °C...230 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
安裝位置	可選
產品重量	363 g
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	高合金不鏽鋼
螺桿密封件材質	PTFE
閥座密封件材質	PEEK