

# 快插接頭 NPQO-D-G14-Q8-P10

訂貨編號: 8203298

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 公稱通徑                | 6.2 mm   |
| 氣管插入深度              | 17.6 mm  |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | O 形圈   |
| 安裝位置                | 可選   |
| 設計                  | 直列式設計  |
| 套組規格                | 10   |
| 結構特點                | 推挽原理   |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.09 Mpa...2 Mpa<br>-13.05 psi...290 psi                          |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.9 bar...20 bar  |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體<br>二氧化碳<br>空氣<br>氧氣<br>氮氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III   |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明  |
| 介質溫度                | 0 °C...120 °C  |
| 環境溫度                | 0 °C...120 °C<br>32 °F...248 °F                                    |
| 生物相容性符合標準           | ISO 18562  |
| 根據標準報告表面整潔度         | ASTM G 93<br>ISO 15001   |
| 碳氫化合物的最大雜質含量        | 550 mg/m <sup>2</sup>  |
| 最大緊固扭矩              | 9 Nm   |
| 標稱扭矩                | 8 Nm   |
| 標稱鎖緊扭矩公差            | ± 10%  |
| 產品重量                | 15.75 g  |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 G1/4   |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 8 mm   |
| 釋放環顏色               | 白色   |
| 旋入螺釘的材料             | 高合金不鏽鋼   |

| 特性       | 值       |
|----------|---------|
| 材料說明     | RoHS 合規 |
| 外殼材質     | 高合金不鏽鋼  |
| 螺紋密封件材料  | FPM     |
| 釋放環材料    | PVDF    |
| O 型圈材料   | FPM     |
| 氣管密封件材料  | FPM     |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼  |
| 止推環材料    | PVDF    |