

塑膠氣管

PUN-H-1/2-TRT-150-CB

訂貨編號: 8203982

FESTO



資料表

特性	值
輸出直徑, 英吋	1/2
流量相關彎曲半徑	0.204 Feet
最小彎曲半徑	0.075 Feet
使用說明	TPE-U 基於乙太網路
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的操作壓力	-14.4 psi...145 psi
關於工作壓力的提示	水: 與溫度相關的工作壓力, 參見圖表, 0 - 60°C 時最高 0.3 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態, 無冰)
材料的防火測試	UL94 HB
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-31 °F...145 °F
產品重量 (取決於長度)	9.46 oz/ft
氣動介面	用於快插接頭外徑 1/2"
顏色	透明紅
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)